



## BLACK DYNAMIC

### Die wesentlichen Vorteile

- Entwickelt für Fahrzeuge mit normalen Anforderungen an die Stromversorgung
- 100 % Kaltstartstrom
- PowerFrame® Technologie für herausragende Leistungsfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers

Für mehr Informationen besuchen Sie [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	556 400 048
Artikel-Nummer:	556 400 048 312 2
Kurzbezeichnung:	C14
Strichcode:	4016987119396
UK-Code:	027
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	63

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B13
Batterie-Kapazität [Ah]:	56	Schaltung:	0
Kälteprüfstrom EN [A]:	480	Polart:	1
Länge [mm]:	242	Gehäusegröße:	H5/LN2
Breite [mm]:	175	Gewicht gug (kg):	13,7
Höhe [mm]:	190		

## ZEICHNUNGEN



## POWERFRAME® - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

**Starke Gitterstruktur**

Die robuste patentierte PowerFrame-Gittertechnologie ist bis zu 66 % haltbarer und weniger anfällig für Korrosion als andere Gitterstrukturen.

**Konstante Leistung**

Das PowerFrame-Gitter bietet überlegene Startkraft mit bis zu 70 % besserem Stromfluss als andere Gittertechnologien.

**Saubere Produktion**

Bei der Herstellung von PowerFrame werden 20 % weniger Energie verbraucht und 20 % weniger Treibhausgase freigesetzt als bei früheren Herstellungsverfahren.



Kriterien	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Anzahl der Batterietypen	11 Typen	25 Typen	13 Typen
Hauptfunktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaltstartleistung	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterietechnologie	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI
Positives Gitter/ Negatives Gitter	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt
Erstausrüsterqualität	Übersteigt OE-Anforderungen	Entspricht OE-Qualität	Entspricht OE-Qualität

\*Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien