

**Artikelnummer:** 135084

**Kurzbeschreibung:** Containerpomp set BS Vario, elektrisch, Insteekdiepte 500 mm



**Langbeschreibung:** Containerpomp set BS Vario, elektrisch, insteekdiepte naar keuze 500, 700 of 1000 mm: De BS Vario Vario-pompset werkt elektrisch en wordt gebruikt voor het vullen van media met een lage viscositeit. De maximale dompediepte voor de BS Vario-vatpompset bedraagt 500, 700 of 1000 mm. De geavanceerde BS Vario-pompset is ideaal voor het veilig vullen van media met een lage viscositeit zoals accuzuur, ammoniakwater, foto-ontwikkelaars en -fixers, glycol, fosforzuur, zoutzuur en waterstofperoxide. Dankzij het gebruiksvriendelijke en ergonomische ontwerp kunnen zelfs kleine hoeveelheden eenvoudig uit blikken, hobbels of vaten worden verwijderd. De 200 Watt motor is intern geventileerd, de slang is gemaakt van PVC en 1,5 meter lang. Het debiet is 75 (22) liter per minuut, de opvoerhoogte is 7 (m WS) en de maximale mediumtemperatuur is 50 graden. De BS Vario-vatpompset kan voor 500, 700 of 1000 millimeter dompediepte worden gebruikt. <b>Meer details:</b>

- Voor het veilig vullen van media met een lage viscositeit
- Geschikt voor accuzuur, ammoniakwater, foto-ontwikkelaar/fixer, glycol, fosforzuur, zoutzuur en waterstofperoxide.
- Voor het verwijderen van kleine hoeveelheden uit hobbels, bussen en vaten
- Ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp
- 200 Watt motor geventileerd binnenin
- 1,5 m PVC-spiraalslang -<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Lutz-sproeier, slangklemmen en ophanginrichting
- Materiaal: PP
- Dichtheid: 1,3 kg/dm
- Viscositeit: 300 mPas
- Levertijd: 75 (22) l/min.
- Hoofd: 7 (m WS)
- Max. Middelmatige temperatuur: 50 graden
- Dompediepte: 500 mm of 700 mm of 700 mm of 1000 mm.

