

Heißklebepistole

GlueMatic 3011

Koffer
EAN 4007841 085360
Art.-Nr. 085360



Serie 3

Ø 11 mm


Klebesticks

16 gr/min

Fördermenge



200°C



austauschbare Düse

Funktionsbeschreibung

Bewährte STEINEL-Technik! Unsere beliebte Heißklebepistole GM 3011 eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Leistung | 45 W |
| Temperatur | 200 °C |
| Aufheizzeit | 7 min |
| Förderleistung | 16 gr/min |
| Max. Stickdurchmesser | 11 mm |
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Nein |
| Softgrip | Ja |
| Ruhemodus | Nein |
| Düse wechselbar | Ja |
| Hubverstellung | Nein |
| Temperatur, einstellbar | Nein |

| | |
|---------------------------|---|
| Temperaturgenauigkeit +/- | 10 °C |
| Spannungsbereich (min) | 100 V |
| Verwendbar für | Folie, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, Plexiglas®, PVC |
| Aufschmelztemperatur | 200 °C |
| Kabellänge | 2 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 256 x 53 x 180 mm |
| Variante | Koffer |
| VPE1, Nettogewicht | 0,358 kg |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| VPE1, EAN | 4007841085360 |
| Lieferumfang | inkl. 3 Klebesticks |

Zubehör

EAN 4007841 006754

Klebesticks Ø 11 mm Cristal

EAN 4007841 044930

Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power

Heißklebepistole

GlueMatic 3011

Koffer
EAN 4007841 085360
Art.-Nr. 085360



Zubehör

EAN 4007841 006815

Color-Sticks Ø 11 mm

EAN 4007841 064891

Glitzer Klebesticks Ø 11 mm