

15

1532 07

Klinken-Steckverbinder






Klinkensteckereinsatz nach JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen

Status: Aktiv

15

1532 07



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, HB nach UL94
 Kontakt CuZn/Stahl, vernickelt
 Isolierung POM, HB nach UL94

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 1 A
 Bemessungsspannung 34 V AC/DC
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 1502 01 ☞ 1503 02 ☞ 1503 03
 ☞ 1503 07 ☞ 1503 08 ☞ 1503 09
 ☞ 1503 17 ☞ 1503 18 ☞ 1520 01
 ☞ 1520 02 ☞ 4510 ☞ 4511
 ☞ KLB 4 ☞ KLBR 4

15

1532 07

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 07	3	100	

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel