

M12 Power Male Contact Crimp 0,75mm²



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 01 100 9924
Beschreibung	M12 Power Male Contact Crimp 0,75mm ²
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/21011009924

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung	Power
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	23,2 mm Länge

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 20
Anforderungsstufe	1

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

PROFINET	ja
----------	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	50
Nettogewicht	0,74 g
Ursprungsland	Schweiz
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder