



Konfektionierte Kabel

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
<p>Konfektioniertes Kabel mit <i>har-flex®</i> Steckverbindern und unterschiedlicher Steckverbinderausrichtung</p> <p>Kabel: Flachleitung PVC, AWG 30/7, Raster 0,635 mm Verdrahtung: 1:1</p>			
<p>Steckverbinder mit Zugentlastung</p> <p>6-polig Länge: L = 0,1 m L = 0,2 m L = 0,5 m</p>	<p>33 15 243 0100 001 33 15 243 0200 002 33 15 243 0500 003</p>		
<p>Steckverbinder ohne Zugentlastung</p> <p>6-polig Länge: L = 0,1 m L = 0,2 m L = 0,5 m</p>	<p>33 15 243 0100 373 33 15 243 0200 373 33 15 243 0500 373</p>		
<p>Steckverbinder mit Zugentlastung</p> <p>12-polig Länge: L = 0,1 m L = 0,2 m L = 0,5 m</p>	<p>33 15 243 0100 004 33 15 243 0200 005 33 15 243 0500 006</p>		
<p>Steckverbinder ohne Zugentlastung</p> <p>12-polig Länge: L = 0,1 m L = 0,2 m L = 0,5 m</p>	<p>33 15 243 0100 374 33 15 243 0200 374 33 15 243 0500 374</p>		