



Wärmeschrumpfende Kabelreparaturmanschetten

RMS

Die Kabelreparaturmanschetten werden um die betroffene Stelle gelegt und mit einer Verschlusschiene verschlossen. Beim anschließenden Schrumpfen dichtet der innenseitige Heißschmelzkleber die Schadstelle wasserdicht ab und gleicht dabei zusätzlich Unebenheiten des Kabeluntergrundes aus.

Hauptmerkmale

- Schnelle, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von beschädigten Kabelmänteln
- Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung
- Verwendung eines hochwertigen Polyamid-Innenklebers
- Exzellentes Schrumpfverhalten
- Verwendung von thermochromatischen Punkten (TCP) als Schrumpfindikator
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften mit hervorragender Abrieb- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe UV-Beständigkeit
- Halogenfrei



Anwendungsvideo: RMS




Kabelreparaturmanschetten – für die schnelle und sichere Reparatur vor Ort.



Lieferumfang: Kabelreparaturmanschette, Verschlusschiene, Reinigungstuch, Schmirgelleine, Montageanleitung.

MATERIAL	Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	bis 4,5:1
Betriebstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Schmelzpunkt Kleber	+105 °C
Längsschrumpf	-10% max.
Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Brandschutzeigenschaften	nicht flammhemmend



Reparaturmanschette RMS mit Innenkleber

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Für Kabel Ø von/bis	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
RMS 43-10	43	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Schwarz (BK)	450-20000
	43	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Schwarz (BK)	450-20001
	43	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Schwarz (BK)	450-20004
	43	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20002
RMS 52-15	52	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Schwarz (BK)	450-20010
	52	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Schwarz (BK)	450-20011
	52	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Schwarz (BK)	450-20014
	52	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20012
RMS 76-22	76	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Schwarz (BK)	450-20021
	76	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Schwarz (BK)	450-20024
	76	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20022
RMS 100-30	100	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Schwarz (BK)	450-20030
	100	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20031
RMS 139-38	139	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20041
RMS 185-55	185	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20050

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Warmschrumpf