

# B4056137

UNITEC M, 0,6/1,4

Kunststoffgehäuse mit zwei zueinander rechtwinkligen Bedienflächen, wahlweise single oder dual nutzbar. Frontteil 0,6 mm vertieft. Oberteil 1,4 mm vertieft. Befestigungsdomme für die Leiterplattenmontage in Ober-, Unter- und Frontteil.

## Ausführung

Ohne Batteriefach

## Lieferumfang

1 Unter-, Ober- und Frontteil, Montage-Set



## TECHNISCHE DATEN

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Material  | ABS (UL 94 HB)                 |
| Schutzart | IP 40                          |
| Farbe     | grauweiß RAL 9002              |
| Standards | RoHS konform,<br>REACH konform |

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Breite                   | 148 mm   |
| Tiefe                    | 210 mm   |
| Höhe                     | 80 mm    |
| Platinenlänge Unterteil  | 166 mm   |
| Platinenbreite Unterteil | 132 mm   |
| Platinenlänge Oberteil   | 180 mm   |
| Platinenbreite Oberteil  | 132 mm   |
| Folienlänge              | 178,6 mm |
| Folienbreite             | 127,6 mm |

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.