



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | Beleuchtung und Steckdosen |
| Zubehör / Teilkategorie | Beleuchtungszubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Lampe |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Geräteaufbau | 1 Lampe 1 Cable 1 befestigtes Unterteil |
| Leistungsfaktor | 0,9 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Standardabweichung des Ausgangs | Ohne Steckdose |
| Bemessungs-Nennleistung | 10 W |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 120 V AC 50/60 Hz |
| Lampenfassung | E27 |
| Lampentyp | LED |
| Kontrolltyp | Eingebauter Unterputzschalter |
| Lichtfluss | 1100 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lebensdauer in Stunden | 25000 h |
| Elektrische Verbindung | Kabel 3 m im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmodus | Schrauben Kleband |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Thalassa |
| Material | PC (UL94 V-0) |
| Höhe | 403,5 mm |
| Breite | 91,5 mm |
| Tiefe | 66 mm |
| Farbe | Schwarz (RAL 9005) |

Montage

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Elektrische Isolationsklasse | Klasse II |
| Normen | IEC 60598 UL 94 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -16...65 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10...60 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|--------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,5 cm |
| VPE 1 Breite | 11,0 cm |
| VPE 1 Länge | 37,0 cm |

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Gewicht | 882,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 24,0 cm |
| VPE 2 Breite | 38,0 cm |
| VPE 2 Länge | 42,5 cm |
| VPE 2 Gewicht | 9,41 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|