

AS-i Kompaktmodul K60 analog A/B-Slave, 2AI, IP67 2 x Eingang, Strom 4..20 mA, +/- 20 mA für 4-Draht-Sensoren 2 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen



Allgemeine technische Daten

Ausführung des Produkts		Analoge E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
Geräteart		Analoge Eingangsmodule für Strommessung
Typ		2 Eingänge
Ausführung des Slave-Typs		A/B-Analog-Slave (Spec. 3.0)
E/A-Konfiguration		7
ID-Code		A
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		M12-Schraubanschluß
aufgenommener Strom aus Profilleitungen des AS-Interface bei 30 V maximal	mA	160
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Stromaufnahme bei Anschluss		
• von 2 Sensoren		
— ohne Uhhlf-Einspeisung max.	mA	46
— aus Uhhlf-Einspeisung max.	mA	500
Spannungsversorgung Hilfsspannung zusätzlich für Sensoren Uhhlf	V	24 ... 30
Profil		7.A.9

Mess-/Ausgabegröße		Strom
Mess-/Ausgabebereich		umstellbar: 4 ... 20 mA / +-20 mA
Glättungsfunktion		parametrierbar
Kanäle aktiv		1 und 2
A/D-Auflösung für analoge E/A	bit	14
Art der Anschlusstechnik		4-Leiter

Eingänge		
Anzahl der Analogeingänge		2
Eingänge Sensoren		2/3/4-Draht-Sensoren
Eingangsgröße		mA
Produktfunktion Eingangsgröße parametrierbar		Ja
Anzahl der Analogausgänge		0
Ausgangsgröße		
<ul style="list-style-type: none"> • Stromsignal 		Ja
Statusanzeige		
<ul style="list-style-type: none"> • AUX PWR (Uhilf) • AS-Interface • FAULT 		LED grün LED grün LED rot

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	°C	-20 ... +60 -40 ... +85
Schutzart IP		IP67

Mechanische Daten		
Breite	mm	60
Höhe	mm	152
Tiefe	mm	29
Befestigungsart		Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Sonstige](#)

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK2207-1BQ50-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3&lang=de







letzte Änderung:

23.11.2020