

VARIOfit Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 200 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 480 x 300 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit Vollgummi-
Bereifung

Artikelnummer: 531472



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit 3-Stern-Treppenkarre

Extra breite Schaufel

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite 1310 x 610 mm
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	160 mm
Karrentyp	Treppenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Sicherheitsgriff	ja
Schaufelbreite	480 mm	Höhe	1310 mm
Schaufeltiefe	300 mm	Breite	610 mm
Sternsatz	3-Stern	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Griffe	ja
Treppenkufen	nein	Gewicht	24 kg
Bereifung	Vollgummi		

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm