

Auszugschienen DZ 5321, Breite 19,1 mm, bis 160 kg, Überauszug

Werkstoff:

Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Einhalterung in geschlossener Position.
- Montagewinkel für Elektronische Schränke auf Anfrage.
- Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 040 30, Auszugschienen DZ 5321



Artikel-Nr. pro Paar DZ 5321	Schiene- länge mm	Auszug +/-3,2 mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Lastwert ¹⁾ Paar kg	Gewicht Paar kg
649 040 30	300	323,5	-	-	-	192	224	-	-	-	130 / 120	1,73
649 040 35	350	373,5	-	-	-	224	256	-	-	-	140 / 120	2,04
649 040 40	400	423,5	-	160	192	288	320	128	160	-	150 / 130	2,34
649 040 45	450	473,5	-	160	192	320	352	128	160	-	160 / 140	2,64
649 040 50	500	523,5	-	192	224	384	416	160	192	-	160 / 140	2,94
649 040 55	550	573,5	-	192	224	416	448	160	192	-	160 / 140	3,25
649 040 60	600	623,5	-	256	288	480	512	192	256	-	150 / 120	3,55
649 040 70	700	723,5	288	320	544	576	608	256	288	544	130 / 110	4,16
649 040 80	790	803,5	-	352	384	672	704	320	352	384	100 / 100	4,72
649 040 90	900	923,5	-	448	480	768	800	384	384	416	90 / 80	5,33
649 040 99	1000	1023,5	448	480	512	864	896	448	480	-	80 / 70	5,87
649 040 11	1100	1123,5	448	544	576	992	1024	480	480	512	70 / 60	6,39

¹⁾ Bei 10.000 / 80.000 Zyklen.

Hinweis

Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.