

## ESD PROFI-SET **TRENDY** 2280 UND 2285

Das professionelle Sortiment für den ESD-Profi im stationären und im mobilen Einsatz



2280 **BERNSTEIN** ESD Profi-Set **TRENDY**  
mit 18 Werkzeugen und ESD-Handling Set

2285 **BERNSTEIN** ESD Profi-Set **TRENDY**  
mit 18 Werkzeugen

### Beschreibung:

Ausgewählte ESD-Werkzeuge im handlichen Koffer aus leitfähigem Material. Die Werkzeuge sind übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum. Für den individuellen Bedarf sind außerdem 1 bzw. 2 Fächer vorhanden.

**Außenmaße: 350 x 310 x 65 mm (geschlossen)**

### Werkzeugsortiment:



**Gewicht: ca.1,650 / 1,500 kg**

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-620	<b>PLCC-Ziehwerkzeug</b>
3-133-13	<b>Seitenschneider</b> , 145 mm, leitfähige schwarze Handschutzhüllen
3-651-15	<b>Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive</b> , 120 mm, ohne Schneidwate, für weichen Draht bis 0,6 mm Ø, Kupferdraht bis 1,2 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen
3-682-15	<b>Flachzange EUROline-Conductive</b> , 130 mm, wie vor
3-683-15	<b>Spitzzange EUROline-Conductive</b> , 130 mm, kurze Backen, wie vor
4-601	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 0,8 mm
4-603	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,5 mm
4-605	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm
4-621	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 000
4-622	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 00

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
4-623	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 0
5-049-13	<b>SMD-Pinzette</b> , 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung
5-055-13	<b>SMD-Pinzette</b> , 120 mm, sichelförmig, super-spitz, wie vor
5-059-13	<b>SMD-Pinzette</b> , 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor
6-661	<b>TORX-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 5
6-662	<b>TORX-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 6
6-663 L	<b>TORX-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 7 mit Loch
7-422	<b>ESD/EGB-Pinsel</b> , Borstenbreite 20 mm
9-354	<b>ESD-Handling-Set</b> (nur im Set 2280), bestehend aus: faltbarer, grüner Arbeitsplatzaufgabe (Oberflächenwiderstand nach DIN 53482: ca. 10 <sup>9</sup> Ohm), Maße: 500 x 400 x 0,35 mm, Kontaktarmband mit Spiralkabel, Erdungsleitung 2500 mm lang mit 1 MOhm-Sicherheitswiderstand einschließlich Krokodilklemme