


ES SQ 1000 (761 011)



Typ	ES SQ 1000
Art.-Nr.	761 011
Gesamtlänge (l _G)	1000 mm
Länge Handhabe (l _H)	430 mm
Höchstzulässige Kopflast	12 kg
Norm	Spindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Erdungsstange
Gewicht	1,05 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364000230
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.