



Geo6X SP GREEN KIT

Wie rot, aber noch besser in grün

 green laser



TECHNISCHE DATEN	GEO6X SP GREEN KIT
Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 2 mm / 10 m
Laserdiode / Laserklasse	grün / 2
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m* (Radius)
Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m (Radius)
Betriebsdauer / Stromversorgung	
1 x 360°	14 h / Li-Ion
2 x 360°	7 h / Li-Ion
3 x 360°	5 h / Li-Ion
Staub- / Wasserschutz	IP 54
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C
Abmessungen	14 x 13 x 8 cm
Gewicht (Gerät mit Akku)	0,8 kg
*abhängig von Raumhelligkeit	
**abhängig von der Ausrichtung des Lasers	

LIEFERUMFANG GEO6X SP GREEN KIT
ARTIKEL-NR. 534500
<ul style="list-style-type: none"> · Multifunktionale Halterung · Li-Ion-Akku · Ladegerät & USB 3.0 Kabel · Batteriefach für Alkalinebatterien · Magnetische Zieltafel · Koffer

OPTIONALES ZUBEHÖR
ARTIKEL-NR. 500520
· Empfänger FR 55-M
ARTIKEL-NR. 500510
· Empfänger FR 55
ARTIKEL-NR. 257200
· Empfänger FR 75-MM
ARTIKEL-NR. 290560
· Wandschienenadapter WS 1