

HC 2/10



Modell	Länge
HC 2/10	2 m

Technische Details:

Artikelbezeichnung	original Schwedenmeter
Material	nordische Glasbirke
Oberfläche	lackiert, natur
Skalierung	mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt
Anzahl Glieder	10
Gliederstärke	2.4 mm
EG-Genauigkeitsklasse	III
Gelenke	Stahl, epoxidbeschichtet

EIGENSCHAFTEN:

- Nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit
- Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
- Hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
- Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
- Direkte Messung am Werkstück durch inverse Skalierung