

<b>ORFS-T-Verschraubungen mit Überwurfmutter</b>		<b>ORFS</b>	
Typ		ORFS	
<b>Stahl verzinkt</b>		(außen/innen/außen)	PN
TV 04 ORFS		UNF 9/16"-18	630
TV 06 ORFS		UN 1 1/16"-16	630
TV 08 ORFS		UN 1 3/16"-16	630
TV 10 ORFS		UNS 1"-14	400
TV 12 ORFS		UN 1 3/16"-12	400
TV 16 ORFS		UN 1 7/16"-12	400
TV 20 ORFS		UN 1 1 1/16"-12	250
TV 24 ORFS		UN 2"-12	250


<b>ORFS-T-Verschraubungen</b>		<b>ORFS</b>	
Typ		ORFS (außen)	PN
<b>Stahl verzinkt</b>			
T 04 ORFS		UNF 9/16"-18	630
T 06 ORFS		UN 1 1/16"-16	630
T 08 ORFS		UN 1 3/16"-16	630
T 10 ORFS		UNS 1"-14	400
T 12 ORFS		UN 1 3/16"-12	400
T 16 ORFS		UN 1 7/16"-12	400
T 20 ORFS		UN 1 1 1/16"-12	250
T 24 ORFS		UN 2"-12	250

<b>ORFS-L-Anschlussverschraubungen mit Überwurfmutter</b>		<b>ORFS</b>	
Typ		ORFS	
<b>Stahl verzinkt</b>		(innen/außen/außen)	PN
EL 04 ORFS		UNF 9/16"-18	630
EL 06 ORFS		UN 1 1/16"-16	630
EL 08 ORFS		UN 1 3/16"-16	630
EL 10 ORFS		UNS 1"-14	400
EL 12 ORFS		UN 1 3/16"-12	400
EL 16 ORFS		UN 1 7/16"-12	400
EL 20 ORFS		UN 1 1 1/16"-12	250
EL 24 ORFS		UN 2"-12	250

<b>ORFS-Kreuz-Verschraubungen</b>		<b>ORFS</b>	
Typ		ORFS (außen)	PN
<b>Stahl verzinkt</b>			
K 04 ORFS		UNF 9/16"-18	630
K 06 ORFS		UN 1 1/16"-16	630
K 08 ORFS		UN 1 3/16"-16	630
K 10 ORFS		UNS 1"-14	400
K 12 ORFS		UN 1 3/16"-12	400
K 16 ORFS		UN 1 7/16"-12	400
K 20 ORFS		UN 1 1 1/16"-12	250
K 24 ORFS		UN 2"-12	250

<b>ORFS-Verschluss-Verschraubungen mit Überwurfmutter</b>		<b>ORFS</b>	
Typ		ORFS (innen)	PN
<b>Stahl verzinkt</b>			
BUZ 04 ORFS		UNF 9/16"-18	630
BUZ 06 ORFS		UN 1 1/16"-16	630
BUZ 08 ORFS		UN 1 3/16"-16	630
BUZ 10 ORFS		UNS 1"-14	400
BUZ 12 ORFS		UN 1 3/16"-12	400
BUZ 16 ORFS		UN 1 7/16"-12	400
BUZ 20 ORFS		UN 1 1 1/16"-12	250
BUZ 24 ORFS		UN 2"-12	250

<b>ORFS-O-Ringe</b>		<b>ORFS</b>	
Typ		passend für	Abmessungen
<b>NBR</b>		ORFS	
OR ORFS 04		UNF 9/16"-18	7,66 x 1,78
OR ORFS 06		UN 1 1/16"-16	9,25 x 1,78
OR ORFS 08		UN 1 3/16"-16	12,42 x 1,78
OR ORFS 10		UNS 1"-14	15,60 x 1,78
OR ORFS 12		UN 1 3/16"-12	18,77 x 1,78
OR ORFS 16		UN 1 7/16"-12	23,52 x 1,78
OR ORFS 20		UN 1 1 1/16"-12	29,87 x 1,78
OR ORFS 24		UN 2"-12	37,82 x 1,78



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.