



Produktdatenblatt

Mund-Nasen-Schutz mit elastischen Ohrschlaufen, Typ IIR Artikelnr. 1000010123



Beschreibung:

Mund-Nasen-Schutz mit weichen, starken Ohrschlaufen und Nasenbügel, wodurch eine gute Passform gewährleistet wird und die Maske angenehm zu tragen ist. Die Mund-Nasen-Schutz haben einen geringen Atemwiderstand und eine hohe bakterielle Filterleistung. Die Mund-Nasen-Schutz haben ultraschallverschweißte Nähte und sind unsteril.

Material: PP, Spandex und Aluminium.

Anwendung:

Die Masken werden für Gesundheitsfachpersonal zum Tragen in Operationssälen oder in Umgebungen mit ähnlichen hygienischen Anforderungen empfohlen, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren. Patienten und Umgebung werden vor infektiösen Erregern und die Träger vor Tröpfchen und Spritzern mit einem Druck von 120 mmHg geschützt.

Nasenbügel formen und die Maske auf dem Gesicht anbringen. Nase und Mund müssen bedeckt sein. Die elastischen Ohrschlaufen um die Ohren legen. Die Maske ist mit der farbigen Seite nach außen zu tragen, und die Falten müssen stets vollständig auseinandergezogen sein. Die elastischen Ohrschlaufen erleichtern das Tragen und Abnehmen.

CE & Normen

CE-gekennzeichnet gem. EU-Richtlinie für medizinische Ausrüstung (MDD) 93/42/EEC Klasse 1
Typ IIR Zulassung gemäß EN 14683: 2019.

Medizinische Gesichtsmasken - Anforderungen und Prüfverfahren

EN 14683:2019			
Klassifizierung	Typ 1 ^a	Typ II	Typ IIR
Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Atemwiderstand (Pa/cm ²)	< 29,4	< 29,4	< 60
Flüssigkeitsdurchdringung (kPa)	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	≥ 16,0
Mikrobielle Reinheit (CFU/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30
a. Medizinische Masken vom Typ I sollen nur für Patienten und anderen Personen verwendet werden, um im Fall einer Epidemie oder Pandemie das Risiko einer Infektionsausbreitung zu minimieren. Typ I Masken sind nicht für Gesundheits- und Krankenhauspersonal zum Tragen in einem Operationssaal oder sonstigen medizinischen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen gedacht.			



Produktdatenblatt

Verpackung:

Innenverpackung: Spenderbox Außenverpackung: Karton

Aufbewahrungshinweise, Haltbarkeit und Entsorgung der Verpackung

Aufbewahrungshinweise: Bei Raumtemperatur trocken und geschützt vor direktem Sonnenlicht aufzubewahren.

Ungeöffnet haltbar: 3 Jahre

Entsorgung der Verpackung: Kann wiederverwertet oder verbrannt werden

Artikelnr.	Produkt	Größe	Qualität	Stk. pr. Pkg/Kll
1000010123	Mund-Nasen-Schutz mit elastischen Ohrschlaufen, Typ IIR	9,5x18 cm	3-lagig	50/1000

Anwendungsschritte:

1. Vor dem Anlegen der Maske die Hände waschen
2. Die blaue Seite der Maske muss nach außen zeigen.
3. Den Metallbügel auf dem Nasenrücken platzieren.
4. Die elastischen Ohrschlaufen um die Ohren legen.
5. Nase und Mund müssen vollständig bedeckt sein. Es darf an den Seiten keine Zwischenräume geben.
6. Den Metallbügel herabdrücken, so dass er fest auf der Nase sitzt.
7. Die Maske beim Tragen nicht berühren. Falls Sie sie doch berühren, waschen Sie Ihre Hände.
8. Maske wechseln, wenn sie feucht wird. Nicht nochmals verwenden.

LHA / 27-08-2020