



Free Evo


Standardausrüstung:



- 5.511.1097
PP-Bürste Ø 483 mm - 19"



- 4.508.X468
Vorderes Rakelblatt Länge 830 mm, Steife 40 2,5 mm
- 4.508.X467
Hinteres Rakelblatt Länge 870 mm, Steife 40 3 mm



- 0.108.0042
Fahrzeugeigenes Batterieladegerät CBHD1 24V 10A
Nur für Modell Art.-Nr.:
8.527.0001 - 8.527.0002
8.527.0010 - 8.527.0012



- 0.107.0054
Wartungsfreie Batterie 12V 75Ah BT DC 5.5
Nur für Modell Art.-Nr.:
8.527.0010 - 8.527.0012

Andere erhältliche Ausführungen:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B mit Batterien und Ladegerät
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT mit Batterien und Ladegerät



Sehen Sie sich das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro



- Sehr kompakte Scheuersaugmaschinen geeignet für die Wartungsreinigung von mittelgroßen Bereichen (bis zu 1.500 m²)
- Besonders geeignet für die Reinigung von: Autoreparaturwerkstätten, Verkaufsstellen, Fittnesseinrichtungen, Gesundheitspflege-Einrichtungen
- Bedienpult mit Fahrer-Anwesenheitssystem
- Batterie-Tiefstandsanzeige: Schrittweise Bürsten/Vakuum und Traktionsabschaltung
- Lösungswasserfilter und Magnetventil (nur Batterie-Modell)
- Einfacher Zugriff auf das Batteriefach
- Schnelles Ablassen und leicht inspizierbarer Überlaufank
- Abriebfreie Räder
- Rotationsgegossene Tanks aus Polyethylen, erschütterungsfest und säurebeständig
- Der untere Tank dient auch als Batteriefach
- Geräuscharmer Betrieb dank der geschützten Positionierung des Vakuum-Motors.

	Free Evo 50E	Free EVO 50B	Free EVO 50B	Free EVO 50BT	Free EVO 50BT
Art.-Nr.:	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
Stromversorgung	230 V - 50 Hz	24V	24V (Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten)	24V	24V (Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten)
Bürst-/Absaugbreite	500/800 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm
Höchst-Arbeitsleistung	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
Fassungsvermögen Lösungsmitteltank	44 l/11,63 gal	44 l / 11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l / 11,63 gal	44 l / 11,63 gal
Fassungsvermögen Auffangtank	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal
Antrieb	mechanisch	mechanisch	mechanisch	automatisch	automatisch
U/min / Druck auf die Bürsten	150/20 kg /44,09 lbs	150/18 kg/44,09 lbs	150/18 kg /44,09 lbs	150/18 kg /39,68 lbs	150/18 kg /44,09 lbs
Bürstenmotorleistung	550W	550W	550W	550W	550W
Reinigungsmittelsystem	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil
Unterdruck / Saugermotor	1700 mmH ₂ O/1000W	1280mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
Abmessungen / Gewicht	116x46x98cm/115 kg	116x51x98cm/114 kg	116x51x98cm/116 kg	116x51x98cm /118 kg	116x51x98cm / 120 kg



Leistungsstarker Getriebemotor; gebürstete Metallplatte mit integriertem Kunststoff-Spritzschutz/-Stoßfänger. Der Abfluss des Reinigungsmittels wird durch ein Magnetventil gesteuert. Die Ansteuerung des Magnetventils erfolgt durch den Steuerhebel,

Optionales Zubehör:



- 2 x 0.107.0002 Tubuläre Batterie Pb-Säure 12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063 GEL-Batterie 12 MFP 105 12V 105Ah C5



- 4.508.1178 Vorderes Polyurethan-Blatt, Länge 830 3
- 4.508.1177 Hinteres Polyurethan-Blatt, Länge 870 4



- 5.511.1098 Tynex Bürste Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128 PP 0,03 Bürste Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206 PES Bürste Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099 EWU Pad-Treiber Ø 483 mm-19"




- 6.508.0034 Schleif-Pad Ø 483 mm-19" - Beige (5 Stk.)
- 6.508.0041 Schleif-Pad Ø 483 mm-19" - Grün (5 Stk.)
- 6.508.0048 Schleif-Pad Ø 483 mm-19" - Schwarz (5 Stk.)

was den Abfluss der Reinigungslösung verhindert, wenn die Bürste während einer Arbeitsunterbrechung gestoppt wird. Erneueres Rakel mit neuem Druckeinstellungssystem. Die Rakelblätter sind ohne den Einsatz von Werkzeugen leicht auswechselbar.



Schneller und einfacher Rakelanschluss durch die beiden großen Knöpfe; Das Rakel wird entfernt ohne jegliche Schäden im Falle eines Aufpralls. Einfache und intuitive Bedienelemente. Der Abfluss der Reinigungslösung ist leicht über den mechanischen Hebel auf dem



Bedienfeld zu kontrollieren. Inspizierbare Siebfilter zum Abfangen irgendwelcher Fremdkörper in der Reinigungslösung.



- 4.512.0068 Elektrokabelverlängerung 15 m mit Schukostecker