



Beschrijving:

Waterjerrycan ECO 6 l met uitloopbuis, natuurlijke kleur uit breukvast polyethyleen (HD-PE)

- voorzien van een uitloopbuis (art.-nr. 819704)
- onverliesbare ECO-schroefdop ET-231610, blauw
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- op aanvraag: Branding, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aflaatkraan PROFIL (art.-nr. 550300)
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=147 mm b=breedte=265 mm h=hoogte=247 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	816100
GTIN	4007228702316
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	6

Kleur	natuurlijk
Volume in L	6
Gewicht (kg)	0,4
D x B x H (mm)	147 x 265 x 247

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	6
D x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Brutogewicht VE kg	2,8
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	87,2