

**Artikelnummer:** 137805

**Kurzbeschreibung:** Bindevliesrolle FIRST heavy, chemikalienbindend, Aufnahmekapazität 166 l, B 800 mm x L 40 m

**Langbeschreibung:** Bindevliestücher FIRST, besonders chemikalienbindend, einlagig, diverse Varianten: Die gelben Bindevliestücher FIRST für Chemikalien nehmen Säuren wie etwa Schwefel-, Salz- und Essigsäure sowie Laugen, Alkohole und aggressive Medien besonders gut auf und binden diese zuverlässig. Sie eignen sich daher insbesondere für den Einsatz in Laboren und Unternehmen, in denen Chemikalien verarbeitet werden. Sie weisen eine einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen auf. Bei uns erhalten

Sie das Bindevliestuch FIRST für Chemikalien in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Maßen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten. Weitere Details: Besonders für die Aufnahme von Chemikalien und Säuren geeignet Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen Hohe Reißfestigkeit Gleichmäßige Saugfähigkeit Farbe: gelb In verschiedenen Varianten: Bindevliestücher FIRST light für Chemikalien: 1 Karton mit 200 Stück, Tuch jeweils in den Maßen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmekapazität von 139 l Bindevliestücher FIRST heavy für Chemikalien: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Maßen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmekapazität von 108 l Bindevliesrolle FIRST light für Chemikalien: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Maßen B 800 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmekapazität von 173 l Bindevliesrolle FIRST light für Chemikalien: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Maßen B 400 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmekapazität von 173 l Bindevliesrolle FIRST heavy für Chemikalien: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Maßen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmekapazität von 166 l Bindevliesrolle FIRST heavy für Chemikalien: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Maßen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmekapazität von 166 l



**EAN/GTIN:** 4260589110767