


# VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 3 m

<b>Artikelnummer</b>	19.99.1636
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.99.1636
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049628977



## 19" Steckdosenleiste (1HE) mit 8x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker

- 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel
- 8 Steckdosen Schutzkontakt (CEE 7/3)
- Anordnung der Steckdosen: 45°
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Kabeltyp: 3 m H05VV-F 3G 1,5mm<sup>2</sup>, schwarz
- Maximale Belastung/Leistung: 16A 4000W
- Farbe: ALU / schwarz RAL 9005
- Breite: 440 mm

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	schwarz
Länge	3 m
Lieferumfang	Steckdosenleiste inkl. 19"-Montagewinkel
Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount

Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosen­töpfe	8
Anzahl Ausgänge/Winkel	8 / 45°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	Schutzkontakt, CEE 7/3
Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL 9005 Tiefschwarz
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Anschlussstecker	CEE 7/7
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker
Höhe	45 mm
Breite	482.6 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	800 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	510 mm
Paketgewicht	1 kg