


Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, jaune, 20,0 m

Numéro d'article	21.15.2729
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2729
EAN (pièce unique)	7611990137626



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-plier moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm
- **Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	jaune
Longueur	20 m
Type de protection	UTP

Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
-------------------------	------------------

Certifié Component-Level	oui
--------------------------	-----

Nombre de fils	8
----------------	---

Type de fils	Tresse
--------------	--------

Croisé	non
--------	-----

Couleur (douille)	jaune
-------------------	-------

Câble LSOH	oui
------------	-----

Connecteur type RJ45	Standard
----------------------	----------