

Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 60 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 48 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 36 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend, Höhe x Breite x Tiefe 4480 x 6240 x 1530 mm, mit Schiebetür, 2 Ebene(n) mit Bodenrost, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200348



Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer für stehende Fasslagerung auf Europaletten

Gefahrstoff-Regalcontainer

- Für maximal 60 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 48 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 36 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Mit natürlicher Belüftung
- Höhe x Breite x Tiefe 4480 x 6240 x 1530 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- mit Schiebetür
- 2 Ebene(n) mit Bodenrost
- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau



- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Bodenrost
Regaltyp	Gefahrstoff-Regalcontainer	Bodenwanne Anzahl	2 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Auffangvolumen Bodenwanne	650 l
Lagerort	im Freien	Regal Ausstattung	Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Türtyp	Schiebetür
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	abschließbar	ja
Befestigungsart	Bodenverdübelung über Fußplatten	Material	Stahl
Höhe	4480 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	6240 mm	Oberfläche	verzinkt // lackiert
Tiefe	1530 mm	Farbe	blau// RAL5015
Kapazität	60 x 200-Liter-Fass	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Kapazität Fässer (max.)	60 x 200-Liter-Fass	Oberfläche Traversen	verzinkt // lackiert
Kapazität Fässer auf Chemiepalet	48 x 200-Liter-Fass	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Kapazität Fässer auf Europalette	36 x 200-Liter-Fass	Farbe Traversen	blau// RAL5015
Einlagerung	stehend	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Be- und Entlüftung	natürlich	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Nutzung	einseitig	Nutzungshinweis Gefahrstoffveror	Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben
Lagerebenen	3 Stück	Gewicht	3100 kg

Dazu passt auch ...

148638



Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit

510903



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm