



Paletten-Hubwagen in Standard- und Sondergrößen

Traglast bis 3500 kg

Verwindungssteife und extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit verstärkter Deichsel.

- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel
- Gabelmarkierung für Paletten-Queraufnahme
- Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen, Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt
- Hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau RAL 5012

[1] Gabellängen von 450 mm bis 1150 mm

- Gabelrollen einfach bis Gabellänge 700 mm
- Gabelrollen einfach oder Tandem ab 800 mm

[2] Gabellängen von 900 mm bis 2500 mm

Starke Industrieausführung, Gabelrollen wahlweise einfach oder Tandem.

- Alle Gelenke mit Schmiernippel
- Deichsel mit gummiertem Handgriff
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten
- Für die Ausführung Gabellänge 1150 mm Feststellbremse gegen Mehrpreis

Auf einen Blick!

Ausführung		[1]	[2]
Gesamtlänge = Gabellänge		+ 375 mm	+ 385 mm
Hubhöhe		200 mm	200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm	85 mm
Gabelzinken Breite		160 mm	160 mm
Lenkräder Ø x B		180 x 50 mm	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B	einfach	94 x 80 mm	94 x 80 mm
	Tandem	80 x 70 mm	80 x 70 mm
Lenkeinschlag		205°	205°
Tragbreite	bis Gabellänge	1800 mm	520 mm
	bei Gabellänge	2000 mm	535 mm
	bei Gabellänge	2500 mm	550 mm

[1] Traglast kg	2000							
Gabellänge mm	450	500	600	700	800	1150		
Gabelrollen	einfach	einfach	einfach	einfach	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder Nylon	507331	507332	507333	507334	507335	507336	507337	507338
Gabelrollen Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder Polyurethan	507339	507340	507342	507343	507344	507345	507346	507347
Gabelrollen Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Direkt mitbestellen

Feststellbremse (Aufpreis)	-	-	-	-	-	-	507439	507440	-	-
							---	---		

[illegible]