

Telefonzange mit Arbeitskopfbeschichtung

- flach-runde, lange und gerade Backen
- Greifflächen gezahnt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Werkstoff: Vanadium-Stahl, ölgehärtet
- verchromter Kopf mit einer ca. 1,5 mm dicken, transparenten und hochflexiblen Isolierung beschichtet
- Öffnungswinkel max. 30°
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



Bezeichnung	Best.Nr.	mm	kg
Telefonzange mit Arbeitskopfbeschichtung	225520	200	230

ein *intercable* Produkt

Telefonzange ISOplus 2K

- Zange aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- 2-Komponenten-Griff
- Greiffläche gezahnt
- schlanke Spitzen für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- extra robuste Ausführung
- Einsatzbereich bis -40°C



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	mm	kg
Telefonzange ISOplus 2K	22551801	11095	180	100

Telefonzange abgewinkelt

- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl ölgehärtet
- flach-runde lange Backen, Greifflächen gezahnt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Kopf verchromt
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



Bezeichnung	Best.Nr.	mm	kg
Telefonzange abgewinkelt	225317	160	170
Telefonzange abgewinkelt	225321	200	235

ein *intercable* Produkt

Telefonzange abgewinkelt 2K

- flach-runde Backen
- Schneiden für weichen und mittelharten Draht
- Greifflächen gezahnt
- 2-Komponenten-Griff
- Einsatzbereich bis -40°C



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	mm	kg
Telefonzange abgewinkelt	22531701	1104 160	160	164
Telefonzange abgewinkelt	22532101	1104 200	200	206

Telefonzange abgewinkelt mit Arbeitskopfbeschichtung

- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl ölgehärtet
- flach-runde lange Backen, Greifflächen gezahnt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- verchromter Kopf mit einer ca. 1,5 mm dicken, transparenten und hochflexiblen Isolierung beschichtet
- Öffnungswinkel max. 30°
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



Bezeichnung	Best.Nr.	mm	kg
Telefonzange abgewinkelt mit Arbeitskopfbeschichtung	225521	200	240