

Artikelnummer: 23708

Kurzbeschreibung: Händetrockner Starmix T-C1 M, Netzbetrieb, Infrarotschalter, 1550 W, 38 l/s, 345 km/h, Edelstahl, grau

Langbeschreibung: Händetrockner Starmix T-C1 M, Netzbetrieb, Infrarotschalter, 1550 W, 38 l/s, 345 km/h, Edelstahl, grau: Der 1550 W leistungsstarke Händetrockner T-C1 M von Starmix wurde für den Netzbetrieb an der Wand konstruiert und bietet höchsten Bedienkomfort. Hierfür sorgt der Infrarot-Näherungsschalter, mit dessen Hilfe sich das Gerät berührungsfrei und daher hygienisch an- und ausschalten lässt. Die beiden schräg stehenden Luftdüsen ermöglichen es, dass die Hände



beidseitig angestömt werden und sie somit innerhalb von lediglich 17 Sekunden wieder trocken sind. Der Luftstrom beträgt 38 l in der Sekunde, die Luftgeschwindigkeit bis zu 345 km/h. Das graue und leicht zu reinigende Gehäuse besteht aus 1,2 mm starkem Edelstahl. Es weitet sich nach hinten und bildet auf diese Weise einen Bogen über den Händen - dadurch wird die Luft optimal verteilt. Besonders praktisch - spezielle Gehäuseschrauben sichern den T-C1 M zuverlässig vor Diebstahl. Die Gesamtmaße des GS- und VDE-geprüften sowie mit einem integrierten Temperaturbegrenzer ausgestatteten Händetrockners T-C1 M von Starmix betragen B 280 x T 182 x H 293 mm bei einem Gesamtgewicht von 4 kg. Sie erhalten ihn inklusive einer Netzleitung sowie einem Stecker. Weitere Details: Hochwertiger Händetrockner für die Wandmontage (abnehmbar) Mit Infrarot-Näherungsschalter für berührungsloses und hygienisches Ein- bzw. Ausschalten 2 schräg stehende Luftdüsen für beidseitige Anströmung der Hände und eine kurze Trocknungszeit von lediglich ca. 17 Sekunden Curved Design des Gehäuses - Form weitet sich nach unten und bildet einen Bogen über den Händen, um die Luft optimal zu verteilen Integrierter Temperaturbegrenzer Diebstahlsicher dank spezieller Gehäuseschrauben GS- und VDE-geprüft Lieferung erfolgt inkl. Netzleitung und Stecker Nennleistung: 1550 W Motorleistung: 1000 W Heizleistung: 550 W Spannung: 230 V/50Hz Luftstrom: 38 l/s Luftgeschwindigkeit: 345 km/h Schalldruckpegel: ca. 71 dB Material Gehäuse: Stahl (1,2 mm stark), leicht zu reinigen Farbe Gehäuse: grau Maße: B 280 x T 182 x H 293 mm Gewicht: 4 kg

EAN/GTIN: 4011240170923