



## Halogenlampe DECOSTAR® 51 TITAN, Sockel: GU5.3 - dimmbar

- **Energieeffizienzklasse:** G
- **Lebensdauer:** 4.000 Stunden
- **Bauform:** Reflektor
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 12 Volt
- **Abstrahlwinkel:** 60 °
- **Brennlage:** beliebig
- brillantes Akzentlicht
- gleichbleibend bläulicher Farbeindruck des Lichtes aus der Reflektorrückseite
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66%
- konstante Lichtstärke und konstanter Farbort über die Lebensdauer
- flache, klare Abdeckscheibe
- enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar
- mit UV-Filter
- für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1

### Anwendungsbeispiele:

- Allgemeinbeleuchtung
- Shopbeleuchtung
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen



Symbolbild: Halogenlampe DECOSTAR® 51 TITAN

