

## connecteur en croix

passages : 2, sorties : 1, taille de tube 2"

Numéro d'article: 166932



## Raccord tubulaire

### Raccord en croix 90°





connecteur en croix

- en fonte galvanisé à chaud
- passages : 2
- sorties : 1
- diamètre du tube 60,3 mm
- taille de tube 2"
- certification TÜV

## Détails techniques

équipement de sécurité	rambardes	diamètre de tube	60,3 mm
élément de liaison	connecteur en croix	matériau	fonte
pivotant	non	surface	galvanisé à chaud
nombre passages	2 pièce	certification	certification TÜV
sorties	1 pièce	Poids	1,54 kg
taille de tube	2"		

## Cela s'adapte aussi ...

150172		clôture mobile, hauteur x longueur 1200 x 3000 mm, grosseur de la maille 290 x 100 mm, en acier galvanisé à chaud
400594		arceau de protection, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 1000 x 1500 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm