

Cascoo Roue encastrable



force 250 kg, diamètre 100 mm,
avec bandage polyuréthane,
moyeu avec Double roulement à
billes, jante en aluminium

Numéro d'article: 243119



Roue encastrable

- force 250 kg
- diamètre 100 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Poids	0,45 kg
Ø de roue	100 mm		

