

VARIOfit rehausse pour palettes

parois grillagées, paroi en treillis, un côté ouvert, capacité de gerbage 1000 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm, hauteur utile 1000 mm, cadre avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 305471



VARIOfit



VARIOfit Cadre de rehausse grillagé pour palette

Un côté ouvert

rehausse pour palettes

- structure en acier, soudé
- parois grillagées
- grosseur de la maille 100 x 100 mm
- paroi en treillis, un côté ouvert
- capacité de gerbage 1000 kg
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1200 x 1000 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm
- hauteur utile 1000 mm
- triple gerbable
- cadre avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type d'emballage	rehausse pour palettes	pliable	non
hauteur	1000 mm	gerbable	oui
hauteur utile	1000 mm	ouverture de maille	100 mm
longueur	1200 mm	matériau de paroi	treillis

largeur	1000 mm	structure de cloison	un côté ouvert
capacité de gerbage	1000 kg	surface	laqué
pour dimensions de palette	1200 x 1000 mm	couleur	bleu // RAL 5012
matériau	acier	Poids	33 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris