

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 250 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



Numéro d'article: 524784

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 250 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 250 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	290 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	60 mm
charge	250 kg	trou de moyeu	25 mm
pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	250 mm	portée	66 mm
matériau de jante	tôle d'acier	propriété surface de roulement	non tachant
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	135 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de jante	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	4,22 kg

## Accessoires

524787



roue, force 250 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés