



Polyéthylène



## Réservoirs couvercle large

Avec homologation ONU. Grande ouverture pour un remplissage facile. Grâce au joint d'étanchéité en caoutchouc intégré dans le couvercle plombable, le contenu est à l'abri de l'eau et de l'air. Si le réservoir est rempli avec un produit chaud, il faut le laisser refroidir à température ambiante avant de refermer le couvercle. Parois intérieures lisses pour un nettoyage facile.

- En polyéthylène résistant aux chocs, réservoir blanc, couvercle rouge
- Températures d'utilisation -20 à +80° C
- Résistant à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- À partir de 54 litres, réservoir muni de poignées de chaque côté

Capacité l	6	15	20	26	54	68
Ø x haut. mm	198x266	274x328	274x418	316x426	410x518	410x632
Ø ouverture mm	136	204	204	204	282	282
	626067	626089	210321	626114	210322	626158
1 pce	---	---	---	---	---	---
à partir de 10 pces	---	---	---	---	---	---
Prix par pce						

## Réservoirs avec couvercle extra large

Avec homologation ONU. Très grande ouverture pour un remplissage très facile. Grâce au joint d'étanchéité en caoutchouc intégré dans le couvercle plombable, le contenu est à l'abri de l'eau et de l'air. Si le réservoir est rempli avec un produit chaud, il faut le laisser refroidir à température ambiante avant de refermer le couvercle. Parois intérieures lisses pour un nettoyage facile.

- En polyéthylène résistant aux chocs, capacité 17-34 l réservoir blanc, couvercle rouge, capacité 55-75 l réservoir marron, couvercle beige
- Températures d'utilisation -20 à +80° C
- Résistant à de nombreux produits corrosifs, nous consulter
- À partir de 26 l avec poignées des 2 côtés

Capacité l	17	26	34	55	64	75
Ø x haut. mm	338x250	338x356	338x447	410x495	410x573	410x685
Ø ouverture mm	295	295	295	354	354	354
	208865	208867	208869	626293	208873	626351
1 pce	---	---	---	---	---	---
à partir de 10 pces	---	---	---	---	---	---
Prix par pce						



Polyéthylène



## Bacs ronds

### Avec armatures de remplissage

Exécution standard avec robinet en plastique DN 10, ouverture d'écoulement Ø 34 mm et bouchon.

- En polyéthylène résistant aux chocs, couleur blanc cassé
- Qualité alimentaire
- Résistant à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Exécutions de couvercle :

**Fûts de 12 litres** avec couvercle à visser en une seule partie Ø 100 mm

**Fûts de 20/30 litres** avec couvercle à visser en 2 parties Ø 120 mm

**Fûts de 60/120 litres** avec couvercle large

Capacité l	12	20	30	60	120
Ø x H mm	260x350	310x418	340x470	400x610	500x800
	626373	626384	626395	626409	626431
	---	---	---	---	---

#### Commander aussi

Robinet, écrou d'accouplement DN 15, plastique	626453	---
Robinet laiton chromé avec écrou d'accouplement DN 10, plastique	626464	---

## Fûts à couvercle

Avec homologation ONU. Pour le transport de produits dangereux solides. Couvercle à fermeture sécurisée avec joint d'étanchéité en caoutchouc et anneau de serrage.

- En polyéthylène résistant aux chocs, fût bleu, couvercle noir
- Températures d'utilisation -20 à +80° C
- Résistant à de nombreux produits corrosifs, nous consulter
- Fûts 30 et 60 l avec poignées rabattables sur les côtés

Capacité l	30	60	120	150	220
Ø x haut. mm	315x520	400x620	500x800	500x960	590x980
	208876	208879	208882	208886	208889
1 pce	---	---	---	---	---
à partir de 5 pces	---	---	---	---	---
à partir de 10 pces	---	---	---	---	---
Prix par pce					



Polyéthylène

