

# Feuille de données du produit



Article N°: 9496 Chariot ESD à plateaux

Equipements de manutention



Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 3 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	600
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur plateaux (mm)	235, 867
Longueur totale (mm)	737
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	867
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	34
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976094960