



d ₁ ±0,2	Länge l ±0,25						d ₂	für gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500
	1	2	3	4	5	6		
20	194	244	294	394	-	-	4,5	M 5
28	192	242	292	392	492	592	5,5	M 6
30	189	289	389	489	589	989	3,6	M 4

Ausführung

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
(lieferbar bis Länge 3000 mm)
- eloxiert, naturfarben
(lieferbar bis Länge 2600 mm)

- SW
- EL

RoHS

Auf Anfrage

Kunststoff-Deckel in schwarz oder hellgrau für Rohr-Ø 28

Griffrohre GN 930 mit Schraubkanal werden bei verschiedenen Rohrgriffen (z.B. GN 333) eingesetzt.

Für Anwendungsfälle, bei denen keine Grifffüße erforderlich sind, bietet der Schraubkanal eine sehr wirtschaftliche Befestigungsmöglichkeit mit gewindefurchenden Schrauben. Bei denen in der Tabelle aufgeführten Längen l handelt es sich um lagermäßige Abmessungen. Lieferbar sind je nach Oberfläche, Längen bis max. 3000 mm.

Hinweise	Seite
GN 333 Rohrgriffe	QVX

Zubehör	Seite
GN 333.8 Abstütungen (für Rohre Ø 28, abgewinkelt)	QVX
GN 333.9 Abstütungen (für Rohre Ø 28, gerade)	QVX

Bestellbeispiel GN 930-30-989-EL	1 d ₁
	2 Länge l
	3 Oberfläche