


Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

Ausführung:


Edelstahl A2-70, blank.

Edelstahl A4-70, blank.

Auf Anfrage:

Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	D	E	H	SW	DIN
K1145.103	Edelstahl A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.104	Edelstahl A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.105	Edelstahl A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.106	Edelstahl A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.108	Edelstahl A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.110	Edelstahl A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.112	Edelstahl A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934

Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	D	E	H	SW	DIN
K1145.116	Edelstahl A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.120	Edelstahl A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.130	Edelstahl A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.136	Edelstahl A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.114	Edelstahl A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.122	Edelstahl A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.124	Edelstahl A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.127	Edelstahl A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.133	Edelstahl A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.603	Edelstahl A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.604	Edelstahl A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.605	Edelstahl A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.606	Edelstahl A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.608	Edelstahl A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.610	Edelstahl A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.612	Edelstahl A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.614	Edelstahl A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.616	Edelstahl A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.620	Edelstahl A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.622	Edelstahl A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.624	Edelstahl A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.627	Edelstahl A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.630	Edelstahl A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.633	Edelstahl A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.636	Edelstahl A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934