


Información sobre productos

38 91 200

Alicate para mecánicos

DIN ISO 5745



- Alta resistencia a la torsión de las puntas
- Superficie de agarre con dentado en cruz
- Mordaza en ángulo de 45°, semi-redonda, larga, adecuadas para extraer enchufes para bujías y arandelas rotas
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	38 91 200
EAN	4003773017219
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	177 g
Dimensiones	200 x 51 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	17,5 mm
Ángulo de cabeza	45 °

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

