

## Productinformatie

### 44 21 J41


- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5256 D; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard

### Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 D



 90°

#### Algemeen

Artikel-nr.	44 21 J41
EAN	4003773043683
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	462 g
Afmetingen	300 x 47 x 12 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 85 – 140 mm
Punten (diameter)	Ø 3,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen