

Information produit

97 52 20

Pince à sertir

Forme courte

- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
- Bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	97 52 20
EAN	4003773026853
Pince	brunie
Tête	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	380 g
Dimensions	195 x 77 x 20 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Application	connecteurs pour câbles KOAX, BNC et TNC pour RG 58, 59, 62, 71, 223
nombre de positions de sertissage	3
Profondeur de sertissage mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Douilles (diamètre)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

