


## **bott** **kast met geperforeerde** **platen** cubio

hoogte x breedte x diepte 800 x 1050 x 650 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



**Artikelnummer: 125870**

## **bott** **Systeemkast cubio**

kast met geperforeerde platen

- hoogte x breedte x diepte 800 x 1050 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuropeningshoek 180 °
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- met draaigreep
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## **Technische details**

meubeltype kast

oppervlak romp m. poedercoating

|                             |  |                   |                      |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| type kast                   | systeemkast                              | oppervlak front   | m. poedercoating     |
| type deur                   | dubbele openslaande deur met perforaties | sluitsysteem      | 5-punts sluitsysteem |
| hoogte                      | 800 mm                                   | oppervlak legbord | verzinkt             |
| breedte                     | 1050 mm                                  | afsluitbaar       | ja                   |
| diepte                      | 650 mm                                   | scheidingswand    | nee                  |
| kast uitrusting             | legborden                                | materiaal         | plaatstaal           |
| legbord-/niveautype         | Stalen bodem                             | openingshoek deur | 180 °                |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks                                  | greep             | draaigreep           |
| draagvermogen legbord       | 160 kg                                   | verrijdbaar       | nee                  |
| kleur romp                  | lichtgrijs // RAL7035                    | gewicht           | 69,7 kg              |
| kleur voorkant              | gentiaanblauw // RAL5010                 |                   |                      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125787 |    | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm   |
| 125792 |    | uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 50 x 1050 x 650 mm, voor een vaklast van 100 kg, met lade voor normale belastingen, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 125795 |   | uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 75 x 1050 x 650 mm, voor een vaklast van 200 kg, met lade voor zware lasten, van staal in RAL7035 lichtgrijs        |
| 126035 |  | achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 350 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs  |
| 126036 |  | achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 350 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs   |
| 126037 |  | achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 400 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs  |
| 126038 |  | achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 400 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs   |
| 126039 |  | achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 450 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs   |
| 126057 |  | Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1050 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                      |
| 126065 |  | Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1050 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                      |
| 126069 |  | kledingstang, met 6 haak, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van aluminium geëloxeerd  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 126082 |  | inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 1050 x 650 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs                 |
| 126091 |  | lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126092 |  | lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126098 |  | binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 126099 |  | binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 126244 |  | onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm  |
| 126267 |  | antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 925 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 650 mm                        |