

VARIOfit bandenkar

draagvermogen 200 kg, Voor
banden Ø 540 - 820 mm,
handmatig, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 139144



VARIOfit

12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Bandensteekwagen




bandenkar

- voor opname, transport en neerzetten van complete bandenstapels
- draagvermogen 200 kg
- Voor banden Ø 540 - 820 mm
- hoogte x breedte 1130 x 705 mm
- handmatig
- ladingbeveiliging door hendelsysteem met openhoud-/klemfunctie
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	kogellager
type kar	bandenkar	wiel-ø	260 mm
geschikt voor (gebruik)	complete bandenstapels	steunwiel	nee
draagvermogen	200 kg	veiligheidsgreep	nee
voor wieldiameter	540-820 mm	greep	duwbeugel
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1130 mm
materiaal	staal	breedte	705 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
ladingbeveiliging	hendelsysteem	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	garantie	12 jaar
banden	lucht	gewicht	19 kg
materiaal velg	plaatstaal		

Dit past ook bij ...

210654		bandenstelling, grondveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
507325		rangeerkrik, heflast 3000 kg, hefgedeelte 395 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw