

Rollcart kastwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
onderstel in RAL7035
lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw,
onderbouwelementen: 1 kast, 6
laden, afrolrand, hoogte x lengte x
breedte 940 x 1111 x 600 mm, met
TPE-banden



Artikelnummer: 158096

Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 400 kg

kastwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- met afrolrand
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie
- onderbouwelementen: 1 kast, 6 laden, afrolrand
- hoogte x lengte x breedte 940 x 1111 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	kastwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

lengte laadvlak	1000 mm	materiaal	staal/hout
breedte laadvlak	600 mm	elektrisch geleidend	nee
wagen uitrusting	1 kast, 6 laden, afrolrand	schuifbeugel	1 stuks
kast	1 stuks	wielstand	rechthoekig
hoogte	940 mm	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
lengte	1111 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	600 mm	gewicht	75,5 kg

Gerelateerde Producten

158407



4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar