

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 120 kg, met TPE-
banden, diameter 125 mm, naaf
met wiellager, velg van kunststof,
bevestiging met plaat

Artikelnummer: 159274



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 120 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 125 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	elektrisch geleidend	nee
set	nee	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
draagvermogen	120 kg	rem	zonder
banden	TPE	draadvangkappen	nee
wiel-ø	125 mm	totale hoogte	155 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk

wiellager	wiellager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
bevestigingselement	plaat	gewicht	0,75 kg