

Kappes

chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 2015 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur, 3 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 222911



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

l'aide pratique dans le domaine des outils





chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 2015 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur
- porte battante perforée
- 3 niveaux avec tablette en acier
- verrouillable avec serrure à cylindre
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant en RAL7035 gris clair

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de soubassement	tablette en acier
type de chariot	chariot à outils	verrouillable	oui
hauteur	2015 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	700 mm	roulant	oui
profondeur	700 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
matériau	acier	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
équipement armoire	tablette, plaques perforées, porte	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
outils incl.	non	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
nombre de plaques perforées exté	3 pièce	surface de corps	avec revêtement en plastique
nombre de plaques perforées inté	2 pièce	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type de porte	porte battante perforée	Poids	89,48 kg
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, cellulose, surface lisse, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante