

## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 930 x 2000 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitvoering frame 1 paar voeten / 1 container, uitrusting: 2 laden, 1 kast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

**Artikelnummer: 231649**




### werkbank


- hoogte x breedte x diepte 930 x 2000 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitvoering frame 1 paar voeten / 1 container
- uitrusting: 2 laden, 1 kast
- laden hoogte 1x125 mm/1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw





## Technische details

meubeltype	tafel	nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 25 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg
uitvoering frame	1 paar voeten / 1 container	uittrekbare lade	100 %
hoogte	930 mm	materiaal plaat	multiplex
breedte	2000 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	30 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	2 laden, 1 kast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal	2 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	1x125 mm/1x175 mm	gewicht	86.467 kg
nuttige breedte lade	800 mm		

## Gerelateerde Producten

232994		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232995		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232996		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232997		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232998		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232999		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233015		schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart
233066		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233070		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

233448		lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs
--------	---	---

<b>Dit past ook bij ...</b>		
102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen