

RVS etagewagen

draagvermogen 100 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 825 x 500 mm, etage(s) van RVS, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272194



RVS etagewagen

- draagvermogen 100 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 825 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 965 x 910 x 590 mm
- etage(s) van RVS
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- behuizing van polypropyleen
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing roestvrij
- wielstand rechthoekig
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie





Technische details

draagvermogen etage 50 kg

materiaal behuizing (wiel) polypropyleen

transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	2 wielen met rem
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht
materiaal	RVS	hoogte	965 mm
draagvermogen	100 kg	lengte	910 mm
lengte laadvlak	825 mm	breedte	590 mm
breedte laadvlak	500 mm	schuifbeugel	2 stuks
etages aantal	2 stuks	in-/uitklapbaar	nee
etage-afstand	590 mm	wieluitrusting	roestvrij
materiaal platform	RVS	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	stevig gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	garantie	5 jaar
banden	TPE	certificering	conform ISO 9223
wiel-ø	125 mm	gewicht	10,9 kg
wiellager	zwenklager		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm