


Bauer kraanarm

draagvermogen 5000 kg, hoogte x
lengte x breedte 600 x 2200 - 3690 x
550 mm, kraanarm 8-voudig
uittrekbaar, in neiging verstelbaar,
van staal gelakt in RAL 5012
lichtblauw

Artikelnummer: 346581



Bauer Telescopische kraanarm

helling verstelbaar

kraanarm



- draagvermogen 5000 kg
- hoogte x lengte x breedte 600 x 2200 - 3690 x 550 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 84 x 184 mm
- afstand vorkslaffen 166 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm 8-voudig uittrekbaar, in neiging verstelbaar
- met 2 haken
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kraanbaar	Niet kraanbaar
hijswerktuigtype	lastopname	hoogte vorkslaffen	84 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	breedte vorkslaffen	184 mm
stapelaar-	kraanarm	afstand vorkkoker	166 mm

aanbouwapparaat			
draagvermogen (max.)	5000 kg	materiaal	staal
hoogte	600 mm	oppervlak	gelakt
lengte	2200-3690 mm	kleur	blauw // RAL 5012
breedte	550 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
arm functie	8-voudig uittrekbaar, in neiging verstelbaar	veiligheidsuitrusting	afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	2 haken	hijswerktu	
		gewicht	235 kg

Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet