

Moravia drempel TOPSTOP

MORAVIA
kompetent und fair

Voor snelheden < 20 km/h,
grondelement, hoogte x breedte x
diepte 50 x 500 x 400 mm, van
gerecycled kunststof in zwart

Artikelnummer: 505216



Moravia Verkeersdrempel TOPSTOP

Grondelement




drempel

- Voor snelheden < 20 km/h
- grondelement
- hoogte x breedte x diepte 50 x 500 x 400 mm
- van gerecycled kunststof in zwart
- uitgerust met kattenogen
- voor vastschroeven





Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	diepte	400 mm
veiligheidsuitrusting	drempel	materiaal verkeersdrempel	gerecycled kunststof
max. snelheid	20 km/h	kleur element	zwart
element	grondelement	verkeersdrempels uitrusting	kattenogen
hoogte	50 mm	bevestigingstype	voor vastschroeven
breedte	500 mm	gewicht	9,5 kg

Gerelateerde Producten

505220		drempel, Voor snelheden < 20 km/h, afsluitelement, hoogte x breedte x diepte 50 x 200 x 400 mm, van gerecycled kunststof in geel
505221		drempel, Voor snelheden < 20 km/h, afsluitelement, hoogte x breedte x diepte 50 x 200 x 400 mm, van gerecycled kunststof in geel
529660		straatverankering voor drempel, met schroeven

Dit past ook bij ...

106475		haspel, behuizing gesloten, slanglengte 12 m, voor perslucht, 20 bar, DN 6
142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel