

hofs breedvakstelling

grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2570 x 435 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 510554



hofs Breedvakstelling

Basisstelling

breedvakstelling

- grondveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 2570 x 435 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 350 kg





- vak breedte x diepte 2500 x 400 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details



| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | breedvakstelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak legbord | verzinkt |
| stellingveld | grondveld | oppervlak standaard | verzinkt |
| geschikt voor (product/materiaal) | grote goederen | stelling uitrusting | legborden |
| materiaal | staal | staander uitrusting | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde |
| hoogte | 2500 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| breedte | 2570 mm | stabiliteit / versterking / vers | hoge stabiliteit door geprofileerde diepteverbindingssplaten |
| diepte | 435 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 350 kg | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 2500 mm | inhoud levering | basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod |
| veldlast | 2000 kg | levering | gedemonteerd |
| vakdiepte | 400 mm | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | gewicht | 123,38 kg |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510551 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|---|
| 510553 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2270 x 435 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510555 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510604 |  | legbord voor breedvakstelling, breedte x diepte 2500 x 400 mm, voor een vaklast van 350 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 992837 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2020 x 435 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |