

C+P

werkplaatskast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1200 x 1200 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 524851

ERGO



C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO

met schuifdeuren met zichtvenster

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1200 x 1200 x 500 mm
- staalconstructie
- plaatstaalconstructie
- openslaande deur met venster
- deuropeningshoek 180 °
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en kogelgelagerde speciale rollen
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type kast	werkplaatskast	onderbouw	sokkel
type deur	vensterdeur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1200 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
breedte	1200 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	legborden	openingshoek deur	180 °
legborden / schappen aantal	2 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	70 kg	certificering	GS
elektrisch geleidend	nee	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	54,75 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
524859	•	Stalen bodem voor werkplaatskast, breedte x diepte 1200 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag